

HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP - JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP TAN

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Etukahvat](#)

Käsi pidätyslaite Kompakti, kevyt ja käännettävä M-Lok yhteensopiva Sopii M-Lok urille Mukana kiinnitysvarusteet 7075 T6 Alumiini Kova Anodisointi Neljänneskierteen T-ura mutterit omaavat erilaiset vääntömomentti vaatimukset riippuen käsikahvan materiaalista: 4.0 N·m (35 lb·in) metallisille lisävarusteille metallikahvoihin. 1.7 N·m (15 lb·in) polymeerille tai metallilisävarusteille polymeerikahvoihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP TAN](#)
- Valmistaja: [JMAC CUSTOMS](#)
- Tuotenro: 430104093
- Valm.nro: HRD-1-T
- Asetyyppi: AR-15
- Attachment: M-LOK
- Materiaali: Aluminum
- Väri: Tan
- Toimituksen paino: 0.057kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käsi pidätyslaite HANDSTOP JMAC CUSTOMS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käsi pidätyslaite HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Käsi pidätyslaite HANDSTOP JMAC CUSTOMS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laitetta vain hyväksytyjen MLokkiinnitysten kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysvarusteet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista vääntämistä asennuksen aikana, jotta vältät vaurioita.
- Noudata seuraavia vääntömomentti vaatimuksia:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) metallisille lisävarusteille metallikahvoihin.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) polymeerille tai metallilisävarusteille polymeerikahvoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitysvarusteet.
- Tarkista, että tuote on puhdas ja ehjä.

2. Asennus:

- Aseta käsi pidätyslaite MLokuraan.
- Kiinnitä laite mukana tulevilla kiinnitysvarusteilla.
- Käytä suositeltuja vääntömomentteja varmistaaksesi, että laite on turvallisesti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä laitetta vain suunniteltuun tarkoitukseen, ja vältä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotehuomautukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit Käsi pidätyslaite HANDSTOP JMAC CUSTOMS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi