

# ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

ZERO M-Sarjan kokoamisvaunu on vuosien testauksen, tutkimuksen, kokeilun, virheiden, turhautumisen ja lopulta löytöjen huipentuma. Lataajina Area 419 tiesi tarvitsevansa vaunun tiettyihin tarkoituksiin, mutta ZERO Latauspainon valmistajina he oppivat myös valtavasti siitä, mitä muut vaunut tekivät hyvin tai huonosti, ja mistä asiakkaat kamppailivat päivittäin. ZERO M-Sarjan kokoamisvaunulla Area 419 tuotti kokoamisvaunun, joka pystyy tuottamaan hienoimpia, kilpailuluokan patruunoita, ja se on myös käyttäjäystävällinen uusille ja oppiville lataajille. Messinkien kokoaminen ei tarvitse olla monimutkaista. Sen ei tarvitse vaatia vuosien kokeiluja ja virheitä. Se tarvitsee vain laitteita, jotka on valmistettu loppukäyttäjän mielessä, suunniteltu ymmärtäen, että vaunu on osa osien ekosysteemiä. Paino, vaunu, messinki, kivääri – niiden kaikkien on toimittava yhdessä ja oltava suunniteltu toisiaan ajatellen. Tämä on se. Esittelyssä, ZERO M-Sarjan kokoamisvaunu. AVAINOMINAISUUDET Mikrometrisesti säädettävä päätilan/olkapään nostokorkeus Tarkkuusjauhetut laajennusmandrellit (kaikki vaunut toimitetaan .002 kaulan jännitysmandrellilla, tai lisää lisää askelia Area 419:n MANDREL KIT:llä) Koko pituus kaulasta poistoputkeen Kiväärin jousilaukaisu käytetyille sytyttimille Vaihdeettavat teräksiset dekappauspinnat Reamer leikattu tarkkoihin mittoihin TODELLA kokoiseksi (ei enää tahmeaa lukkoa toisen laukauksen jälkeen) Hydraulinen olkapään paineen vapautus 100% VALMISTETTU AMERIKASSA Kaikki vaunut toimitetaan Area 419 ZERO Vaunurenkaan, vara-dekappauspinnat ja tarvittavat asennus/poistotyökalut. Testattuaan kaikki ja löytäessään kaiken, mistä Area 419 piti ja mistä ei, sekä työskenneltyään tuhansien asiakkaiden ja erilaisten teollisuuskumppaneiden kanssa, he uskovat, että tämä on se, mitä kokoamisvaunun tulisi olla. Area 419 uskoo, että olet samaa mieltä. HUOM: TÄMÄ ON 1-1/4" VAUNU, JA VAATII HYBRIDIN TAI 1-1/4" TORNIN ZERO:LLA (TAI MUULLA PAINOLLA). SITÄ EI VOI KÄYTTÄÄ 7/8" TORNIN TAI MUUN 7/8" PAINON KANSSA.



## Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 430107256
- Valm.nro: 419-ZERODIE-M30SH
- Holkin malli: Sizing Dies
- Patruuna: 308 Winchester
- Toimituksen paino: 1.361kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 810080181649

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ZERO MSARJAN KOKOAMISVAUNUN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# ZERO MSARJAN KOKOAMISVAUNUN KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa ZERO MSarjan kokoamisvaunun käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan kokoamisvaunua turvallisesti ja tehokkaasti. Kokoamisvaunu on suunniteltu erityisesti .308 Winchester patruunoiden kokoamiseen, ja se tarjoaa käyttäjäturvallisen kokemuksen niin uusille kuin kokeneillekin lataajille.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kokoamisvaunu on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista laitteet säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä vaunua, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä vaunu ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet kokoamisvaunun kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painoa tai kapasiteettia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisäosia ja tarvikkeita.
- Älä yritä korjata tai muokata vaunua ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Seuraa kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia kokoamisprosessin aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta kokoamisvaunu tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä vaunu ohjeiden mukaisesti, varmistaen, että kaikki liitokset ovat tiukkoja.
- Tarkista, että hydraulinen olkapään paineen vapautus toimii oikein.

### 2. Käyttö:

- Aseta messinki vaunuun ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Säädä mikrometrisesti päätilan/olkapään nostokorkeus tarpeen mukaan.
- Käynnistä kokoamisprosessi ja seuraa tarkasti ohjeita.
- Käytä vaihdettavia teräksisiä dekappauspintoja tarvittaessa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt osat ja tarvikkeet ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä laitetta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kokoamisvaunusta tai sen käytöstä, ota yhteyttä asiantuntevaan jälleenmyyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

## Huomautus

Tämä kokoamisvaunu on suunniteltu käytettäväksi 11/4" tornin kanssa, ja se vaatii hybridin tai 11/4" tornin ZERO:lla tai muulla painolla. Älä käytä tätä vaunua 7/8" tornin tai muun 7/8" painon kanssa.

Kiitos, että valitsit ZERO MSarjan kokoamisvaunun. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua saamaan parhaan mahdollisen kokemuksen kokoamisprosessistasi.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

**Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)